

Geschlossener ISO Edelstahl-Transportwagen



Der geschlossene, waschtunnelbeständige Edelstahl-Transportwagen ist gemäß ISO-Norm 600 x 400 mm gefertigt.

Der Wagen ist mit einer Versiegelungsmöglichkeit (mit Bruchsiegel), Stoßdämpfern unten, oben und an der Rückseite sowie mit Etikettenhaltern vorn und seitlich ausgestattet.

Dieser Wagen ist das ideale Transportmittel für sterile Sets von der (externen) Sterilisierungsabteilung zum OP. Gebrauchte Sets können auch sicher aus dem Krankenhaus zur Sterilisierungsabteilung transportiert werden.

Der waschtunnelbeständige und stoßfeste Edelstahl-Transportwagen eignet sich perfekt zum sicheren Transport von sterilen Instrumenten von und zum OP sowie von kontaminierten Sets zur Sterilisierung.



» Hygienisch

Der Transportwagen ist waschtunnelbeständig. Für optimale Reinigung können die Leitern aus dem Wagen genommen werden.

Die Boden- und Deckplatte sind geneigt, sodass nach dem Trocknen keine Feuchtigkeit zurückbleibt.



» Fixierung von Türen


Die Türen dieses Edelstahl-Transportwagens lassen sich 270° aufschwenken und werden im geöffneten Zustand durch eine Klemme unten am Stoßdämpfer arretiert. Dadurch sind die Türen der Wagen fixiert in geöffnete Position während des Waschprozesses.

Die Höhe (1500 mm) gestattet es, während des Transports noch über den Wagen zu blicken.



» Optimale Beladung

Pro ISO-Kolumne ist der Wagen mit Führungsschienen ausgestattet. Daraus ergeben sich 9 nutzbare Positionen pro Kolumne, je nachdem, ob die Instrumente mit ISO Perfo-Safe® Drahtfachböden, Drahtkörben oder Drahtfachböden mit erhöhter Kante transportiert werden (sehen Sie komparative Tabelle).



» Sicherheit

Oben kann der Wagen mit einem Bruchsiegel versiegelt werden, sodass Sterilität von der Sterilisation zum OP garantiert und auch Verunreinigung beim Rücktransport vermieden wird.

Es empfiehlt sich, die verpackten Instrumentenkörbe auf rutschsicheren Silikonmatten aufliegen zu lassen, um Verschiebungen beim (externen) Transport vorzubeugen und die Schalldämmung zu verbessern.



» Kennzeichnung

Da der Transportwagen serienmäßig vorn (A4) und seitlich (A5) mit einem Etikettenhalter ausgestattet ist, kann der Wagen und sein Inhalt extern identifiziert werden.



» Laufrollen

Der Transportwagen ist mit zwei Schwenkrollen mit Arretierung (links vorn und hinten) und zwei Bockrollen (rechts vorn und hinten) ausgestattet. Für den ISO 1-Transportwagen haben die Rollen einen Durchmesser von 125 mm, für den ISO 2-Transportwagen 160 mm. Optional kann der Transportwagen mit einer Richtungsfixierung ausgestattet werden. Dies ist eine praktische und ergonomische Lösung, wenn Logistikmitarbeiter mit **einzelnen Wagen** längere Strecken zurücklegen. Beim Anschluss mehrerer Wagen in Zugform ist die Kombination von 2 Festrädern und 2 Schwenkrädern weiterhin erforderlich.



» Zugstange

Einzelne Standardkonfigurationen der geschlossener ISO-Edelstahl-Transportwagen sind mit einer Zugstange ausgestattet werden, sodass sich mehrere Transportwagen zu einem "Zug" koppeln lassen (sehen Sie komparative Tabelle).



» Statusanzeige

Auf Anfrage können Transportwagen mit einer Statusanzeige ausgestattet werden, wobei „grün“ anzeigt, dass der Wagen saubere, sterile Waren enthält. „Rot“ zeigt an, dass der Wagen nach dem Gebrauch im OP-Saal zurückkehrt.

Das Modell 19016 00115 ist standardmäßig mit dieser Statusanzeige ausgestattet.

» Geschlossener ISO Edelstahl-Transportwagen - Zusammenfassung

Bestellnummer	19016 00070	19016 00071	19016 00078	19016 00079
Anzahl der Säulen	ISO 1	ISO 2	ISO 1	ISO 2
Anzahl der Laufschienen	10 Paar	2 x 10 Paar	10 Paar	2 x 10 Paar
Nützliche Positionen	9	18	9	18
Etikettenhalter	✓	✓	✓	✓
Zugstange	-	-	✓	✓
Modell	Niedrig	Niedrig	Niedrig	Niedrig
Höhe in mm	1422	1470	1422	1470
Durchmesser Laufrollen in mm	125	160	125	160
Füllung				
ISO Perfo-Safe® Drahtfachböden	✓	✓	✓	✓
ISO Perfo-Safe® Drahtkörbe	✓	✓	✓	✓
ISO Perfo-Safe® Drahtfachböden mit angehobener Kante (Delphine)	-	-	-	-

Bestellnummer	19016 00076	19016 00077	19016 00080	19016 00081
Anzahl der Säulen	ISO 1	ISO 2	ISO 1	ISO 2
Anzahl der Laufschienen	9 Paar	2 x 9 Paar	9 Paar	2 x 9 Paar
Nützliche Positionen	9	18	9	18
Etikettenhalter	✓	✓	✓	✓
Zugstange	-	-	✓	✓
Modell	Niedrig	Niedrig	Niedrig	Niedrig
Höhe in mm	1422	1470	1422	1470
Durchmesser Laufrollen in mm	125	160	125	160
Füllung				
ISO Perfo-Safe® Drahtfachböden	✓	✓	✓	✓
ISO Perfo-Safe® Drahtkörbe	-	-	-	-
ISO Perfo-Safe® Drahtfachböden mit angehobener Kante (Delphine)	✓	✓	✓	✓

» Geschlossener ISO Edelstahl-Transportwagen - Zusammenfassung



Bestellnummer	19016 00115 - Transportwagen mit Fachböde*
Anzahl der Fachböden	1
Anzahl der Säulen	ISO 2
Nützliche Positionen	7
Etikettenhalter	✓
Zugstange	-
Modell	Niedrig
Höhe in mm	1500
Durchmesser Laufrollen in mm	160
Füllung	
ISO Perfo-Safe® Drahtfachböden	7
ISO Perfo-Safe® Drahtkörbe	7
ISO Perfo-Safe® Drahtfachböden mit angehobener Kante (Delphine)	6-7

* Serienmäßig mit Statusanzeige ausgestattet