

# Système de rayonnage mobile UBeTrack™




UBeTrack™ est un système de stockage plus économique en place, car ses rayonnages sont mobiles.

Sa structure est très légère, aussi les rayonnages mobiles sont-ils faciles à déplacer. Le résultat donne un système de stockage unique, réalisé en aluminium anodisé et en matières plastiques antistatiques de haute qualité, ce qui permet une utilisation à la fois dans des espaces stériles et non stériles.

Comme le système de guidage se trouve dans la partie supérieure, il garantit une bonne hygiène et l'on peut facilement passer avec des véhicules de transport.

Le système de stockage modulaire économique en place UBeTrack™ est une solution hygiénique pour les petits espaces : il vous permet d'économiser jusqu'à 75 % de l'espace couloir et jusqu'à 33 % sur l'empreinte totale.



## » Un assemblage facile

L'assemblage s'inspire du concept UBeFlex® et est donc très rapide. Comme le système de guidage se trouve dans la partie supérieure, il n'y a pas de fixation au sol.


Les paquets contenant les éléments de construction sont faciles à manipuler et entrent dans un ascenseur standard.



## » Une configuration modulaire

Les colonnes de type D ISO et DIN peuvent être combinées, ainsi que les rayonnages de type D jusqu'à 1200 mm. Dans un même bloc, par contre, on ne peut monter que des combinaisons de rayonnages identiques.

La profondeur maximale pour une configuration permettant de travailler de façon ergonomique est d'environ 2300 mm. Cela correspond, par exemple, à 5 colonnes de type D ISO ou à 6 colonnes de type D DIN, combinées ou non avec des rayonnages.



## » Hygiénique

Le système de guidage, qui se trouve dans la partie supérieure, est recouvert d'un couvercle de protection pour éviter que de la poussière ne puisse tomber dans la jointure et que l'ensemble puisse être facilement nettoyé et désinfecté.

Comme il n'y a pas de rails au sol, le sol reste dégagé pour le nettoyage et l'on peut facilement passer avec des véhicules de transport.



## » Le design

Le design s'inscrit parfaitement dans celui de la gamme UBeFlex® existante, de sorte que ces deux gammes peuvent être combinées avec bonheur dans un même espace.



## » Roues

Les roues des rayonnages mobiles présentent une très faible résistance au roulement.

Grâce au concept sophistiqué du système UBeTrack™, les roues servent également de pare-chocs pour éviter des dommages.



## » Extrêmement solide

En disposition en colonnes, UBeTrack™ a une capacité de charge de 25 kg par paire de glissières et en disposition en étagères jusqu'à 15 kg par élément d'étagère. Pour plus de détails, voir la fiche technique.



## » Étiquetage optimal


Nouveau concept propre de porte-étiquettes « clipsables » pour les plateaux. Ils s'enclipsent très facilement où bon vous semble à l'avant du plateau. Il est également possible de les équiper d'un insert. Du fait que ces porte-étiquettes ne dépassent pas du bord du plateau, vous pouvez en retirer de gros paquets ou des récipients volumineux sans le moindre accroc. Pour les colonnes, il existe des porte-étiquettes spécifiques qui s'enclipsent tout aussi facilement sur les profils. Toutes les versions se trouvent plus loin.




## » Identification

En option, vous pouvez équiper l'UBeTrack™ de bandes en PVC de couleur (conditionnées par 10 unités) en guise de remplacement des profils gris standard afin de personnaliser votre stock par service, ou pour appliquer par exemple un codage de couleur pour l'attribution d'emplacements par discipline dans le stock de votre service central de stérilisation.

Le système UBeTrack™ se compose toujours d'au moins 1 configuration complète à laquelle peuvent être raccordées des configurations annexes supplémentaires.




Une configuration UBeTrack™ peut être composée de 2 ou 3 étagères mobiles. La largeur totale peut varier, voir illustration ci-dessous. Ceci peut se faire par pas de 25 mm à maximum 250 mm, la largeur de l'allée variant en correspondance.



## » Système de rayonnage mobile UBeTrack™

Une installation UBeTrack™ consiste de composantes spécifiques UBeTrack™ complétées d'éléments UBeFlex®.



### » Montant stationnaire UBeFlex®/UBeTrack™ pour étagère extérieure

Numéro d'article	Description
16010 00091	Type-ISO et DIN D



### » Montant mobile UBeTrack™ pour étagère intérieure

Numéro d'article	Description
16011 00012	Type-ISO et DIN D



### » Kit de montage UBeTrack™

Numéro d'article	Description
16011 00015	1 par étagère stationnaire



### » Kit de traction UBeTrack™ (2 à commander par unité)

Numéro d'article	Description
16011 00013	1500 mm - pour 2 étagères intérieures mobiles
16011 00014	1800 mm - pour 3 étagères intérieures mobiles



### » UBeTrack™ set de rouleaux de guide pour kit de traction

Numéro d'article	Description
16011 00018	1 par étagère mobile

## » Système de rayonnage mobile UBeTrack™



### » Sets de connexion UBeFlex®

Numéro d'article	Description	Largeur
16010 00040	Type-ISO D	400 mm
16010 00042	Type-DIN D	300 mm



### » Plaque de fond ou de toiture UBeFlex® pour colonnes avec guides\*

Numéro d'article	Description	Dimensions ext.
16010 00030	Type-ISO D	400 x 600 mm
16010 00065	Type-DIN D	300 x 600 mm

\* Une plaque de fond ou de toiture obligatoire par colonne avec guides dans les rayonnages mobiles.




### » Guides "Click" ISO type-D UBeFlex® (1 paire - gauche et droite)

Numéro d'article	Description	Type de guide	Longueur
16010 00011	Type-ISO D	Guide U+L	600 mm



### » Guide DIN type-D UBeFlex® (1 paire - gauche et droite)


Numéro d'article	Description	Type de guide	Longueur
16010 00068	Type-DIN D	Guide L	600 mm



### » Bouchon UBeFlex® pour positions non-utilisées


Numéro d'article	Description
99010 00020	100 pièces/sac

## » Système de rayonnage mobile UBeTrack™



### » UBeFlex® Type-D set pour tablettes pleines en matière synthétique

Numéro d'article	Largeur	Profondeur	Description
16010 00043	300 mm (1 x 300 mm)	600 mm	Tablettes, profils, crochets et capuchons inclus
16010 00044	600 mm (2 x 300 mm)	600 mm	



### » UBeFlex® Type-D tablettes ouvertes - sans profils

Numéro d'article	Description	Description
16010 00008	Type-D tablette pleine en matière synthétique	300 mm L x 600 mm P
16010 00071	Type-D tablette ouverte en acier chromé	300 mm L x 600 mm P



### » UBeFlex® set profils pour tablettes ouverts

Numéro d'article	Description	
16010 00085	Set de 2 profils pour tablette 300 mm	Crochets et capuchons inclus , peut également être utilisé en tant que barrière à l'arrière
16010 00086	Set de 2 profils pour tablette 600 mm	
16010 00087	Set de 2 profils pour tablette 900 mm	
16010 00088	Set de 2 profils pour tablette 1200 mm	




### » UBeFlex® Type-D séparateur en acier chromé

Numéro d'article
16010 00069



## » Système de rayonnage mobile UBeTrack™



### » Porte-cathéter avec crochets réglables sur plaque de mélamine\*

Numéro d'article	Type	Description	Dimensions ext.
1867580	Type-ISO W	1 glissière télescopique avec 14 (2 x 7) crochets	600 x 400 mm
1867581	Type-ISO W	2 glissières télescopiques avec 14 (2 x 7) crochets	600 x 400 mm
1867582	Type-ISO W	3 glissières télescopiques avec 14 (2 x 7) crochets	600 x 400 mm
1867583	Type-ISO D	1 glissière télescopique avec 20 (2 x 10) crochets	600 x 400 mm
1867584	Type-ISO D	2 glissières télescopiques avec 20 (2 x 10) crochets	600 x 400 mm

\* Porte-cathéters à utiliser uniquement dans des unités stationnaires.



### » Porte-cathéter avec crochets fixes sur plaque de mélamine\*

Numéro d'article	Type	Description	Dimensions ext.
1867590	Type-ISO W	1 glissière télescopique avec 14 (2 x 7) crochets	600 x 400 mm
1867591	Type-ISO W	2 glissières télescopiques avec 14 (2 x 7) crochets	600 x 400 mm
1867592	Type-ISO W	3 glissières télescopiques avec 14 (2 x 7) crochets	600 x 400 mm
1867593	Type-ISO D	1 glissière télescopique avec 20 (2 x 10) crochets	600 x 400 mm
1867594	Type-ISO D	2 glissières télescopiques avec 20 (2 x 10) crochets	600 x 400 mm

\* Porte-cathéters à utiliser uniquement dans des unités stationnaires.



### » Porte-étiquette pour étagères - horizontal

Numéro d'article	Description	Dimensions ext.
16010 00015	Porte-étiquette	-
15008 00021	Insertion	60 x 40 mm



### » Porte-étiquette en continu pour étiquettes adhésives pour montants - vertical

Numéro d'article	Description
16010 00121	Porte-étiquette

## » Système de rayonnage mobile UBeTrack™



### » Porte-étiquette OptiScanBan® pour étagères UBeFlex®/UBeTrack™

Numéro d'article	Description
16010 00123	Porte-étiquette




### » Bandes en PVC de couleur pour montants

Numéro d'article	Couleur	Description	Longueur
16010 00076	Rouge	Emballé par 10	2021 mm
16010 00077	Orange	Emballé par 10	2021 mm
16010 00078	Bleu	Emballé par 10	2021 mm
16010 00079	Vert	Emballé par 10	2021 mm



### » Poignées de manutention pour étagère mobile

Numéro d'article	Description
<u>18002 00005</u>	Set de poignées de manutention
16011 00017	UBeTrack™ kit de montage pour poignées de manutention



### » Pare-chocs pour UBeTrack™

Numéro d'article	Description
16011 00019	Jeu de 4 pare-chocs synthétiques avec vis

Article standard (articles non-standard ont un délai de livraison plus long)



